

图示说明



DC电源 (乾電池)
使用乾電池



DC电源 (充电式)
使用充电式内置电池



AC电源
使用AC电源



模拟量输出
可以模拟输出到录像机等



测量范围
显示测量范围



电脑输出
可以连接到PC以传输数据



DC24V电源
可使用外部24V电源



警报输出
可以NO/NC的警报输出



警报蜂鸣器
当测量值超过参考值时,
会鸣响蜂鸣器



选购
备用选购件



WiFi输出
WiFi输出功能可以跳过数据


便携式 CPM STATIRON DP



主要特点

- 最适用于在工作现场检测离子的测定器。
- 本产品透过对金属板施加电压以测量电池衰减时间，还可做为CPM用以测试放电性。
*衰减测量模式 (2种) $\pm 1000V \rightarrow \pm 100V$ 、 $\pm 1000V \rightarrow \pm 50V$
*测量数值不一定等于IEC标准数值
 - 此款设计为轻便型便于现场检查离子状况。
 - 配有扶轮驱动装置，本公司独自开发的头部旋转功能可以改变金属板面的角度方便操作，简单地可检测安装在其他装置上的离子状态。
 - 操作简单：只需要操作按钮即可快速而准确地进行测量
 - 明亮的大型液晶显示器：大型液晶显示器即使在工作场所也很容易看见。

外觀圖



型号	DP
信号检测方法	振動斬波方式 *1
测定电位范围	0 ~ ±1999V (分辨率: 1V)
测定时间范围	0.0 ~ 99.9秒
连续运转时间	约6小时
传感头旋转角度	180度 (每45度处停止)
显示部分	LED显示
电极显示	± 极性 ± 极性表示
模式切换	使用SELECT按钮做切换
电池检测	在显示屏上显示剩余示电池量
电源	AA电池, AC适配器 (选购件)
工作环境	环境温度: 10~40℃, 环境湿度: 60%RC以下 (无结露)
测定电压精度	±10%rdg. ±2位数
主机尺寸	70×30×174mm (W×D×H)
金属板尺寸	70×32mm
金属板容量	12pF±1pF
重量	240g (包含电池)
选购品	AA电池 (2个), 收纳软盒, 表带

* 1 振動式斬波器方法对接地线之类的选配件或ADP时请避免AC 100V±40%的冲击。

带电电荷衰减度测定器 CPM301



选购件


- 硬铝皮箱子 (大)



- 带脚轮的箱子 (小)



- 选项迷你板 OCPM301-PLT



- 应用程序软件

主要特点

- 准确评估电离器的电离性能！！
- 可以执行+/-衰减测试和离子平衡测量测试以评估静电消除性能。
 - 适用于所有符合ESD ANSI / ESD STM3.1标准的电离器。
 - 可以使用选购的应用程序软件进行测试。
 - 可以选购硬铝皮箱子 (大) 和带脚轮的箱子 (小) 方便于运输和储放。

型号	CPM301
带电极容量	20pF±10%
标准带电极尺寸	150×150mm
选项迷你版尺寸	1×1inch
电源电压	AC90~250V (50/60Hz)
测定电压	精度 0.1%fs±3位数
温湿度传感器测量范围	0~50℃, 10~80%RC (25℃)
工作环境	5~35℃, ~80%RC (无结露)
电池 持续时间	约6小时
电池充电时间	约8小时 (90%)
本机尺寸	280×229×152mm (W×D×H)
重量	约5.8kg
选购件	选项迷你板 (OCPM301-PLT), 应用程序软件, 硬铝皮箱子 (大) (约520W×390D×300H), 带脚轮的箱子 (小) (约420W×370D×295H【不包含轮胎, 把手】)